

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.535

Adaptateurs de disjoncteurs RiLineX

État: 23/05/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.535 - Adaptateurs de disjoncteurs RiLineX

Adaptateur de disjoncteurs (3 pôles, max. 630 A) pour jeux de barres RiLineX, RiLine 60 et d'entraxe 60 mm. La largeur d'appareillage sur les jeux de barres est de 145 mm. Grâce au concept « Easy-Fix », le montage des adaptateurs et celui des disjoncteurs peuvent être effectués indépendamment l'un de l'autre. Fonctionnel pour toutes les marques de disjoncteurs. L'adaptateur se monte par encliquetage sans outil et s'adapte aux barres de courant de 5 et 10 mm d'épaisseur. Le départ de lignes s'effectue par le haut ou par le bas après une simple manipulation.



Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|--|
| Référence | RX 9360.535 |
| Modèle | Easy Fix |
| Avantages | Montage direct des disjoncteurs à boîtier moulé MCCB sur le tableau Montage par encliquetage jusqu'à 250 A et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm Prémontage rapide et aisé des disjoncteurs, quelle que soit leur marque, à l'extérieur de l'armoire électrique |
| Matériau | Polyamide (PA 6) Tenue au feu selon la norme UL 94 |
| Couleur | RAL 9005 RAL 35745 |
| Composition de la livraison | Avec 3 recouvrements de bornes |

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 2XB |
| Crête de tension nominale Uimp | 8 kV |
| Tension nominale | 690 V AC 600 V AC (UL) |
| Tension d'isolation nominale Ui | 1 000 V |
| Taux de contamination | 3 |
| Nombre de pôles | 3 pôles |
| Départ de ligne | par le haut / par le bas |
| Section | 29 mm ² 6 mm ² |
| Marques concernées (type) | Trouvez facilement l'adaptateur d'appareillage qui convient grâce à notre sélectionneur dans la rubrique Téléchargements. |
| Convient aux jeux de barres | RiLineX RiLine60 |
| Fréquence de l'oscillation de base | 50...60 Hz |
| Taux d'humidité de l'air (sans condensation) | 10...90 % |
| Convient aux jeux de barres | 15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10 |
| Plage de température de fonctionnement | -25 °C...55 °C |
| Plage de température de stockage | -25 °C...75 °C |
| Dimensions | Largeur: 145 mm Hauteur: 325,8 mm Profondeur: 76,4 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 5 kg |
| Poids brut | 5,206 kg |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 2,64 |

Caractéristiques

| | |
|---------------------------------------|--|
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 30,05 |
| Numéro du tarif douanier | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| Description produit | RX Adaptateur de disjoncteur 630 A, 3 pôles, modèle : Easy Fix, L : 140 mm |

Approbation

| | |
|--------------|--|
| Approbation | UL + C-UL (listed) |
| Explications | Déclaration de conformité PCF-declaration |