


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9625.000

Adaptateurs d'appareillage Mini-PLS

État: 9/05/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9625.000 - Adaptateurs d'appareillage Mini-PLS

Courant nominal maximal de 12 A à 100 A.

Caractéristiques

Référence	SV 9625.000
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur	RAL 7035
Câbles de raccordement (AWG)	AWG 12
Tension nominale	690 V, 3~
Courant nominal max.	25 A
Dimensions	Largeur: 72 mm Hauteur: 160 mm
Nombre/hauteur des rails porteurs	1 / 7,5 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,3 kg
Poids brut	0,373 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0,041
Numéro du tarif douanier	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Description produit	Adaptateur d'appareillage

Approbation

Approbation	UR + C-UR (recognized)
-------------	------------------------

Approbation

Explications

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité UK