Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9630.005 Socles fusible curseur Mini-PLS

État: 29/11/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



SV 9630.005 - Socles fusible curseur Mini-PLS

Courant nominal 63 A.







Caractéristiques

Référence	SV 9630.005
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur	Châssis : RAL 9011 Capot : RAL 7035
Type de raccordement (électrique)	Borne à ressort
Fusibles	D 02-E 18
Courant nominal max.	63 A
Dimensions	Largeur: 39,5 mm Hauteur: 189 mm
Raccordement de câbles cylindriques	1,5 - 16 mm²
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.34
Poids brut	0.374
Taux de cuivre (kg / pièce)	0.11
Numéro du tarif douanier	85369095

© Rittal 2025

Caractéristiques

EAN	4028177809024
	4020177003024
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27142120

Approbation

Explications Déclaration de conformité

© Rittal 2025 3