

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.372

Adaptateurs d'appareillage

État: 15/04/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.372 - Adaptateurs d'appareillage unipolaire

Pour monter des disjoncteurs.

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------------|---|
| Référence | SV 9635.372 |
| Modèle | L2 |
| Mode de fonctionnement | Pour la fixation mécanique et la mise en contact directe des appareils électriques sur le tableau |
| Matériau | Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94 |
| Couleur | RAL 7035 |
| Remarque | Différents types d'adaptateurs sont nécessaires en fonction du raccordement de phase souhaité Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL. |
| Courant nominal max. | 16 A |
| Tension nominale | 690 V (AC), 1~ |
| Nombre de pôles | 1 pôle |
| Câbles de raccordement (AWG) | AWG 14 |
| Longueur du câble de raccordement | 100 mm |
| Nombre/hauteur des rails porteurs | 1 / 10 mm |
| Type de rail porteur | fixe |
| Dimensions | Largeur: 18 mm Hauteur: 160 mm Profondeur: 35 mm |
| Unité d'emballage | 6 p. |
| Poids net | 0,33 kg |
| Poids brut | 0,373 kg |

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|--|
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 0,008 |
| Numéro du tarif douanier | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Description produit | SV Dispositif p sersvge plusieurs coffrets App.adap L2(16A) B=18mm 18mm |

Approbation

| | |
|--------------|---|
| Approbation | UL + C-UL (listed) |
| Explications | Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK |