


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9659.525

Toit IP 2X avec ouïes d'aération

État: 13/03/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9659.525 - Toit IP 2X avec ouïes d'aération pour armoires électriques juxtaposables TS

Pour les armoires sans toit en tôle ou pour remplacer le toit standard d'autres armoires TS.



Caractéristiques

Référence	SV 9659.525
Domaines d'application	Pour les armoires sans toit ou pour remplacer le toit standard d'autres armoires TS.
Matériau	Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition	Laque texturée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Build-up height	72 mm
Convient à	Largeur: = 600 mm Profondeur: = 800 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	7,8 kg
Poids brut	8,1 kg
Numéro du tarif douanier	94039910
ETIM 9	EC000744
ECLASS 8.0	27182405

Caractéristiques

Description produit

SV Toit, LP : 600x800 mm, IP 2X, pour TS, hauteur : 72 mm, avec
ouïes d'aération