

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9660.255

Toit IP 2X avec ouies d'aération

État: 15/05/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9660.255 - Toit IP 2X avec ouïes d'aération pour armoires électriques juxtaposables TS

Pour les armoires sans toit en tôle ou pour remplacer le toit standard d'autres armoires TS.



Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|--|
| Référence | SV 9660.255 |
| Domaines d'application | Pour les armoires sans toit ou pour remplacer le toit standard d'autres armoires TS. |
| Matériau | Tôle d'acier de 1,5 mm |
| Finition | Laque texturée |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | Matériel de fixation inclus |
| Build-up height | 72 mm |
| Convient à | Largeur: = 1.000 mm Profondeur: = 600 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 9,434 kg |
| Poids brut | 9,931 kg |
| Numéro du tarif douanier | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000744 |
| ECLASS 8.0 | 27182405 |

Caractéristiques

Description produit

SV Toit, LP : 1000x600 mm, IP 2X, pour TS, hauteur : 72 mm, avec
ouïes d'aération