

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9660.265

Toit IP 2X avec ouïes d'aération

État: 17/03/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9660.265 - Toit IP 2X avec ouïes d'aération pour armoires électriques juxtaposables TS

Pour les armoires sans toit en tôle ou pour remplacer le toit standard d'autres armoires TS.



Caractéristiques

Référence	SV 9660.265
Domaines d'application	Pour les armoires sans toit ou pour remplacer le toit standard d'autres armoires TS.
Matériau	Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition	Laque texturée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Build-up height	72 mm
Convient à	Largeur: = 1.200 mm Profondeur: = 600 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	10,613 kg
Poids brut	11,172 kg
Numéro du tarif douanier	73269098
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27182405

Caractéristiques

Description produit

SV Toit, LP : 1200x600 mm, IP 2X, pour TS, hauteur : 72 mm, avec
ouïes d'aération