


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.757

Profilés de montage ISV

État: 4/06/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.757 - Profilés de montage ISV pour coffrets électriques AX

Pour le compartimentage vertical du cadre porteur dans les coffrets électriques AX / AE.

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SV 9666.757 |
| Description produit | Pour le compartimentage vertical du cadre porteur dans le coffret électrique. |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Finition | Zinguée |
| Dimensions | Hauteur: 1.050 mm |
| Taille | Unités de hauteur (U) de 150 mm: 7 |
| Unité d'emballage | 2 p. |
| Poids net | 1,248 kg |
| Poids brut | 1,448 kg |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 5,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| ETIM 9 | EC002270 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| Description produit | SV Profilé de montage (ISV), 7 U (1050 mm), pour AE |