


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9671.204**

**Bandeaux de montage perforés**

État: 11/03/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9671.204 - Bandeaux de montage perforés pour porte partielle

Pour le montage ultérieur sur les portes partielles, avec des perforations au pas de 25 mm pour un montage personnalisé à l'arrière de la porte, comme des goulottes de câbles, des supports de tuyaux, etc.

## Caractéristiques

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                             | SV 9671.204                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Description produit                   | Pour le montage ultérieur sur les portes partielles. Les bandeaux de montage perforés possèdent une trame de perforation au pas de 25 mm et peuvent être utilisés pour des équipements personnalisés sur la face arrière de la porte, par exemple, goulottes de câbles, supports de tuyaux, etc. 4,5 mm |
| Matériau                              | Tôle d'acier, de 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Finition                              | Zinguée                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Composition de la livraison           | Matériel de fixation inclus                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Longueur                              | 298 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dimensions                            | Longueur: 298 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Convient à                            | Largeur: = 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS | 150 - 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Unité d'emballage                     | 10 p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Poids net                             | 0,87 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Poids brut                            | 0,887 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Numéro du tarif douanier              | 39269097                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ETIM 9                                | EC002525                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ECLASS 8.0                            | 27400501                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Description produit                   | SV Bandeau de montage perforé, longueur : 298 mm, pour porte partielle LH : 400x150-800 mm                                                                                                                                                                                                              |