



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9673.484

Cloisons fonctionnelles

État: 9/12/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9673.484 - Cloisons fonctionnelles

Pour la séparation horizontale des compartiments fonctionnels.



Caractéristiques

Référence	SV 9673.484
Modèle	Avec ouïes d'aération
Description produit	Pour la séparation horizontale des compartiments fonctionnels. Associées aux modules de panneaux latéraux, les cloisons permettent de réaliser un compartimentage selon les formes 3 et 4.
Matériau	Tôle d'acier de 1,25 mm
Finition	Zinguée
For compartment depth	425 mm
Consigne de montage	2 équerres de montage sont nécessaires pour le montage de chaque cloison fonctionnelle.
Dimensions	Largeur: 706 mm Profondeur: 445 mm
Convient à	Largeur: = 800 mm
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	11.448
Poids brut	12.05
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177543577
ETIM 9	EC002525

Caractéristiques

ECLASS 8.0

27400613