


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9681.204

Bandeaux de montage perforés

État: 22/06/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9681.204 - Bandeaux de montage perforés pour porte partielle

Pour le montage ultérieur sur les portes partielles, avec des perforations au pas de 25 mm pour un montage personnalisé à l'arrière de la porte, comme des goulottes de câbles, des supports de tuyaux, etc.



Caractéristiques

| | |
|---------------------------------------|---|
| Référence | SV 9681.204 |
| Description produit | Pour le montage ultérieur sur les portes partielles. Les bandeaux de montage perforés possèdent une trame de perforation au pas de 25 mm et peuvent être utilisés pour des équipements personnalisés (ex : goulottes de câblage, supports de tuyaux, etc...) sur la face arrière de la porte. Diamètre des perforations du bandeau de montage perforé : 4,5 mm. |
| Matériau | Tôle d'acier, de 1 mm |
| Finition | Zinguée |
| Composition de la livraison | Matériel de fixation inclus |
| Longueur | 198 mm |
| Consigne de montage | Pour armoires de largeur 1000 mm : 1 x 9681.204 et 1 x 9681.206 |
| Dimensions | Longueur: 198 mm |
| Convient à | Largeur: 400 mm |
| OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS | 200 - 800 mm |
| Unité d'emballage | 10 p. |

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Poids net | 0,6 kg |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 2,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000386 |
| ECLASS 8.0 | 27400501 |
| Description produit | VX Bandeaux de montage perforés, longueur : 198 mm, pour porte partielle LH : 400x150-800 mm |