#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





## SV 9683.562 Plaques de montage partielles

État: 14/12/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



# SV 9683.562 - Plaques de montage partielles pour panneau latéral du compartiment fonctionnel

Avec ou sans passage, pour la fixation directe sur le panneau latéral du compartiment fonctionnel.

#### Caractéristiques

Référence	SV 9683.562
Modèle	avec passage en matière isolante
Description produit	Pour la fixation directe sur le panneau latéral du compartiment fonctionnel pour une subdivision interne. Aménagement intérieur universel avec appareillages de commutation et de commande. Réalisation de plans de montage complémentaires. En rajoutant des cloisons fonctionnelles et des panneaux latéraux, il est possible d'effectuer un compartimentage intérieur conforme aux formes 1 à 4.
Matériau	Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Équerre d'assemblage et matériel de fixation inlcus
Pour hauteur de compartiment fonctionnel	200 mm
Dimensions	Largeur: 502 mm Hauteur: 193 mm
Convient à	Largeur: = 600 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	2.26
Poids brut	2.52
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	9,4 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit

© Rittal 2025 2

#### Caractéristiques

Numéro du tarif douanier	94039910
EAN	4028177935372
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27400613

### Approbation

Explications Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 3