



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9683.660

Plaques de montage partielles

État: 9/05/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9683.660 - Plaques de montage partielles pour panneau latéral du compartiment fonctionnel

Avec ou sans passage, pour la fixation directe sur le panneau latéral du compartiment fonctionnel.

Caractéristiques

Référence	SV 9683.660
Modèle	Plein
Description produit	Pour la fixation directe sur le panneau latéral du compartiment fonctionnel pour une subdivision interne. Aménagement intérieur universel avec appareillages de commutation et de commande. Réalisation de plans de montage complémentaires. En rajoutant des cloisons fonctionnelles et des panneaux latéraux, il est possible d'effectuer un compartimentage intérieur conforme aux formes 1 à 4.
Matériau	Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Équerre d'assemblage et matériel de fixation inclus
Pour hauteur de compartiment fonctionnel	1 000 mm
Dimensions	Largeur: 502 mm Hauteur: 993 mm
Convient à	Largeur: = 600 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	11,64 kg
Poids brut	12,12 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	45,9 kg CO ₂ eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit

Caractéristiques

Numéro du tarif douanier	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27400613
Description produit	SV VX Pl. de montage partielle 600/1000mm

Approbation

Explications	Déclaration de conformité UK
--------------	------------------------------