

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9683.681

Plaques de montage partielles

État: 13/02/2026 (La source: ittal.com/fr-fr)



FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9683.681 - Plaques de montage partielles pour panneau latéral du compartiment fonctionnel

Avec ou sans passage, pour la fixation directe sur le panneau latéral du compartiment fonctionnel.

Caractéristiques

Référence	SV 9683.681
Modèle	Plein
Description produit	Pour la fixation directe sur le panneau latéral du compartiment fonctionnel pour une subdivision interne. Aménagement intérieur universel avec appareillages de commutation et de commande. Réalisation de plans de montage complémentaires. En rajoutant des cloisons fonctionnelles et des panneaux latéraux, il est possible d'effectuer un compartimentage intérieur conforme aux formes 1 à 4.
Matériaux	Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Équerre d'assemblage et matériel de fixation inclus
Pour hauteur de compartiment fonctionnel	150 mm
Dimensions	Largeur: 702 mm Hauteur: 143 mm
Convient à	Largeur: = 800 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	2.4
Poids brut	2.76
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	10,5 kg CO ₂ eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit

Caractéristiques

Numéro du tarif douanier 94039910

EAN 4028177935266

ETIM 9 EC000213

ECLASS 8.0 27400613

Approbation

Explications Déclaration de conformité UK