

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9690.030

# Ossature de stockage de batteries

État: 9/06/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9690.030 - Ossature de stockage de batteries VX ESS

Ossature d'armoire avec toit en tôle et équipement intérieur flexible. Convient parfaitement à un équipement rationnel et modulaire du stockage de batteries.

## Caractéristiques

Référence	SV 9690.030
Matériau	Ossature d'armoire : tôle d'acier de 1,5 mm Montants : tôle d'acier de 2 mm Entretoise transversale avec équerre de fixation en tôle d'acier d'épaisseur 3 mm
Finition	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse Montants 19" : zingués Entretoise transversale avec équerres de fixation : zinguées
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Ossature d'armoire
Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 2.000 mm Profondeur: 600 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	42 kg
Poids brut	42,5 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	106,89 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	94032080
ETIM 9	EC000261
Description produit	VX ESS Ossature pour stockage de batteries L600xH2000xP600 mm avec équipement intérieur