

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1003.600

AE kompakt kapcsolószekrények

Állapot: 2026.06.24. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1003.600 - AE kompakt kapcsolószekrények

Nemesacél

Kompakt AE kapcsolószekrény, nemesacél, szerelőlappal.

Jellemzők

Cikkszám	AE 1003.600
Anyag	Ház: nemesacél Ajtó: nemesacél, körbefutó habosított poliuretán tömítés Szerelőlap: acéllemez 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Felület	Ház és ajtó: egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság, R durvaságA < 0,8 µm Szerelőlap: horganyzott
Egységcsomag	Ház ajtóval/ajtókkal Szerelőlap Zár: kéttollú, 3 mm-es
NEMA védettség	NEMA 4X
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 66
IK-kód	IK08
Méret	Szélesség: 300 mm Magasság: 300 mm Mélység: 210 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	254 mm x 275 mm
Ajtók száma	1
Zárak száma	1
Zár	Zár kivitel: Elforduló zár Zárak száma: 1 Zárbetét: Kéttollú, 3 mm Material lock: Cink-présöntvény, nikkelezett
Alapanyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)

Jellemzők

Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	6,45 kg
Bruttó tömeg	6,76 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	AE Kapcs.szekrény 300x300x210 nemesacél

Jóváhagyások

Jóváhagyások	DNV UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK