



AE 1010.500 - AE kompakt kapcsolószekrények

Nemesacél

Kompakt AE kapcsolószekrény, nemesacél, szerelőlappal.

Jellemzők

| | |
|--------------------------------|---|
| Cikkszám | AE 1010.500 |
| Anyag | Ház: nemesacél Ajtó: nemesacél, körbefutó habosított poliuretán tömítés Szerelőlap: acéllemez 1.4404 nemesacél (AISI 316L) |
| Felület | Ház és ajtó: egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság, R durvaságA < 0,8 µm Szerelőlap: horganyzott |
| Egységcsomag | Ház ajtóval/ajtókkal Szerelőlap Zár: kéttollú, 3 mm-es |
| NEMA védettség | NEMA 4X |
| IP védettség EN 60 529 szerint | IP 66 |
| IK-kód | IK08 |
| Méret | Szélesség: 600 mm Magasság: 600 mm Mélység: 210 mm |
| Szerelőlap mérete (Szé x Ma) | 549 mm x 570 mm |
| Ajtók száma | 1 |
| Zárak száma | 2 |
| Zár | Zár kivitel: Elforduló zár Zárak száma: 2 Zárbetét: Kéttollú, 3 mm Material lock: 1.4404 nemesacél (AISI 316L) |
| Alapanyag | 1.4404 nemesacél (AISI 316L) |

Jellemzők

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 22,325 kg |
| Bruttó tömeg | 23,5 kg |
| Vámtarifaszám | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Termékleírás | AE faliszekrény, 600X600X210, 1.4404 |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|---|
| Jóváhagyások | DNV UL + C-UL (listed) |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK |