


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1018.000

Nemesacél AX alapszekrény

Állapot: 2026.04.21. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1018.000 - Nemesacél AX alapszekrény

A robusztus acéllemez házak integrált dombornyomott bütykökkel rendelkeznek, amelyek révén a teljes rendszerkiépítés fúrás nélkül, egyszerűen, gyorsan és biztonságosan megvalósítható.



Jellemzők

| | |
|--------------------------------|--|
| Cikkszám | AX 1018.000 |
| Anyag | Ház: nemesacél Ajtó: nemesacél, körbefutó habosított poliuretán tömítés Szerelőlap: acéllemez 1.4301 nemesacél (AISI 304) |
| Felület | Ház és ajtó: egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság, R durvaságA < 0,8 µm Szerelőlap: horganyzott |
| Egységcsomag | Ház ajtókkal, 130°-os nyílásszög Szerelőlap Zár: kéttollú, 3 mm-es |
| NEMA védettség | NEMA 1 NEMA 12 |
| IP védettség EN 60 529 szerint | IP 55 |
| Type rating az UL 50E szerint | Type 1 12-es típus |
| IK-kód | IK10 |

Jellemzők

| | |
|------------------------------|---|
| Méret | Szélesség: 1.000 mm Magasság: 1.000 mm Mélység: 300 mm |
| Ajtó anyagvastagság | 2 mm |
| Ház anyagvastagság | 1,5 mm |
| Szerelőlap anyagvastagsága | 2,5 mm |
| Szerelőlap mérete (Szé x Ma) | 945 mm x 975 mm |
| Ajtók száma | 2 |
| Zár | Zár kivitel: Elforduló zár Zárak száma: 2 Zárbetét: Kéttollú, 3 mm Material lock: Cink présöntvény |
| Alapanyag | 1.4301 nemesacél (AISI 304) |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 60,5 kg |
| Bruttó tömeg | 64 kg |
| Vámtarifaszám | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Termékleírás | AX SZEKRÉNY, 1000x1000x300 mm, NEMESACÉL 1.4301 |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|---|
| Jóváhagyások | Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
|--------------|---|

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat
PCF-declaration