

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1018.600

AE kompakt kapcsolószekrények

Állapot: 2026.06.07. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1018.600 - AE kompakt kapcsolószekrények

Nemesacél

Kompakt AE kapcsolószekrény, nemesacél, szerelőlappal.

Jellemzők

| | |
|--------------------------------|--|
| Cikkszám | AE 1018.600 |
| Anyag | Ház: nemesacél Ajtó: nemesacél, körbefutó habosított poliuretán tömítés Szerelőlap: acéllemez 1.4301 nemesacél (AISI 304) |
| Felület | Ház és ajtó: egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság, R durvaságA < 0,8 µm Szerelőlap: horganyzott |
| Egységcsomag | Ház ajtóval/ajtókkal Szerelőlap Zár: kéttollú, 3 mm-es |
| NEMA védettség | NEMA 12 |
| IP védettség EN 60 529 szerint | IP 55 |
| IK-kód | IK08 |
| Méret | Szélesség: 1.000 mm Magasság: 1.000 mm Mélység: 300 mm |
| Szerelőlap mérete (Szé x Ma) | 939 mm x 955 mm |
| Ajtók száma | 2 |
| Zárak száma | 2 |
| Zár | Zár kivitel: Elforduló zár Zárak száma: 2 Zárbetét: Kéttollú, 3 mm Material lock: Cink-présöntvény, nikkelezett |
| Alapanyag | 1.4301 nemesacél (AISI 304) |

Jellemzők

| | |
|--------------------|--|
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 65,4 kg |
| Bruttó tömeg | 67 kg |
| Vámtarifaszám | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Termékleírás | AE FALI SZEKR., NEMESACÉL, 1000X1000X300 |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|---|
| Jóváhagyások | DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK |