

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AE 1019.600

# AE kompakt kapcsolószekrények

Állapot: 2026.05.12. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AE 1019.600 - AE kompakt kapcsolószekrények

## Nemesacél

Kompakt AE kapcsolószekrény, nemesacél, szerelőlappal.

## Jellemzők

Cikkszám	AE 1019.600
Anyag	Ház: nemesacél Ajtó: nemesacél, körbefutó habosított poliuretán tömítés Szerelőlap: acéllemez 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Felület	Ház és ajtó: egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság, R durvaságA < 0,8 µm Szerelőlap: horganyzott
Egységcsomag	Ház ajtóval/ajtókkal Szerelőlap Zár: kéttollú, 3 mm-es hárompontos zárrendszer
NEMA védettség	NEMA 12
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 55
IK-kód	IK08
Méret	Szélesség: 1.000 mm Magasság: 1.200 mm Mélység: 300 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	940 mm x 1.155 mm
Ajtók száma	2
Zár	Zár kivitel: hárompontos zárrendszer Zárak száma: 1 Zárbetét: Kéttollú, 3 mm Material lock: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Alapanyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)
Csomagolási egység	1 db

## Jellemzők

---

Nettó tömeg	71,4 kg
Bruttó tömeg	79,5 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	AE SZEKRÉNY, NEMESACÉL, 1000x1200x300

---

## Jóváhagyások

---

Jóváhagyások	DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK

---