

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1030.500

AE kompakt kapcsolószekrények

Állapot: 2026.05.12. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1030.500 - AE kompakt kapcsolószekrények

Ház acéllemez ajtóval, lakkozott, szerelőlappal és bevezető lemezzel az aljban.

Jellemzők

Cikkszám	AE 1030.500
Anyag	Ház: acéllemez Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület	Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlap: horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház zsanérozott ajtókkal, körben zárt Bevezetőlemez a házfenékben Szerelőlap Zár: kéttollú, 3 mm-es
NEMA védettség	NEMA 4
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 66
IK-kód	IK08
Méret	Szélesség: 380 mm Magasság: 300 mm Mélység: 155 mm
Ajtó anyagvastagság	1,5 mm
Ház anyagvastagság	1,38 mm
Szerelőlap anyagvastagsága	2 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	334 mm x 275 mm
Ajtók száma	1
Cserélhető ajtópánt	Igen
Zárak száma	1
Zár	Zár kivitel: Elforduló zár Zárak száma: 1 Zárbetét: Kéttollú, 3 mm

Jellemzők

Kábelbevezető lemez	Méret: 3 Mennyiség: 1
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Bruttó tömeg	7,4 kg
Vámtarifaszám	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	AE FALI KAPCS.SZ,1 AJTÓS,380X300X155

Jóváhagyások

Jóváhagyások	DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK