

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AE 1036.500**

**AE kompakt kapcsolószekrények**

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AE 1036.500 - AE kompakt kapcsolószekrények

Ház acéllemez ajtóval, lakkozott, szerelőlappal és bevezető lemezzel az aljban.

## Jellemzők

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Cikkszám                       | AE 1036.500  |
| Anyag                          | Ház: acéllemez<br>Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés                                   |
| Felület                        | Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk<br>Szerelőlap: horganyzott                        |
| Szín                           | RAL 7035   |
| Egységcsomag                   | Ház zsanérozott ajtókkal, körben zárt<br>Bevezetőlemez a házfénékben<br>Szerelőlap<br>Zár: kéttollú, 3 mm-es |
| NEMA védettség                 | NEMA 4   |
| IP védettség EN 60 529 szerint | IP 66  |
| IK-kód                         | IK08   |
| Méret                          | Szélesség: 300 mm<br>Magasság: 300 mm<br>Mélység: 155 mm   |
| Ajtó anyagvastagság            | 1,5 mm   |
| Ház anyagvastagság             | 1,38 mm  |
| Szerelőlap anyagvastagsága     | 2 mm   |
| Szerelőlap mérete (Szé x Ma)   | 254 mm x 275 mm  |
| Ajtók száma                    | 1  |
| Cserélhető ajtópánt            | Igen   |
| Zárak száma                    | 1  |
| Zár                            | Zár kivitel: Elforduló zár<br>Zárak száma: 1<br>Zárbetét: Kéttollú, 3 mm                                     |

## Jellemzők

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Kábelbevezető lemez | Mennyiség: 1                      |
| Alapanyag           | Acéllemez                         |
| Csomagolási egység  | 1 db                              |
| Nettó tömeg         | 5,786 kg                          |
| Bruttó tömeg        | 6,2 kg                            |
| Vámtarifaszám       | 94032080                          |
| ECLASS 8.0          | 27180101                          |
| Termékleírás        | AE KAPCS.SZEKRÉNY, 300x300x155 MM |

## Jóváhagyások

|              |   |
|--------------|---|
| Jóváhagyások | DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed)              |
| Magyarzatok  | Megfelelőségi nyilatkozat<br>Megfelelőségi nyilatkozat UK |