

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1058.500

AE kompakt kapcsolószekrények

Állapot: 2026.04.09. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1058.500 - AE kompakt kapcsolószekrények

Ház acéllemez ajtóval, lakkozott, szerelőlappal és bevezető lemezzel az aljban.

Jellemzők

| | |
|--------------------------------|--|
| Cikkszám | AE 1058.500 |
| Anyag | Ház: acéllemez Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés |
| Felület | Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlap: horganyzott |
| Szín | RAL 7035 |
| Egységcsomag | Ház zsanérozott ajtókkal, körben zárt Bevezetőlemez a házfenékben Szerelőlap Zár: kéttollú, 3 mm-es |
| NEMA védettség | NEMA 4 |
| IP védettség EN 60 529 szerint | IP 66 |
| IK-kód | IK08 |
| Méret | Szélesség: 600 mm Magasság: 800 mm Mélység: 250 mm |
| Ajtó anyagvastagság | 2 mm |
| Ház anyagvastagság | 1,5 mm |
| Szerelőlap anyagvastagsága | 3 mm |
| Szerelőlap mérete (Szé x Ma) | 549 mm x 770 mm |
| Ajtók száma | 1 |
| Cserélhető ajtópánt | Igen |
| Zárak száma | 2 |
| Zár | Zár kivitel: Elforduló zár Zárak száma: 2 Zárbetét: Kéttollú, 3 mm |

Jellemzők

| | |
|---------------------|--|
| Kábelbevezető lemez | Méret: 5 Mennyiség: 1 |
| Alapanyag | Acéllemez |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 31,5 kg |
| Bruttó tömeg | 33,2 kg |
| Vámtarifaszám | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Termékleírás | AE FALI KAPCS.SZ, 600X800X250, RAL7035 |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|---|
| Jóváhagyások | DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK |