

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1076.500

AE kompakt kapcsolószekrények

Állapot: 2026.04.06. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1076.500 - AE kompakt kapcsolószekrények

Ház acéllemez ajtóval, lakkozott, szerelőlappal és bevezető lemezzel az aljban.

Jellemzők

Cikkszám	AE 1076.500
Anyag	Ház: acéllemez Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület	Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlap: horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház zsanérozott ajtókkal, körben zárt Bevezetőlemez a házfenékben Szerelőlap Zár: kéttollú, 3 mm-es
NEMA védettség	NEMA 4
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 66
IK-kód	IK08
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 760 mm Mélység: 210 mm
Ajtó anyagvastagság	2 mm
Ház anyagvastagság	1,38 mm
Szerelőlap anyagvastagsága	3 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	549 mm x 730 mm
Ajtók száma	1
Cserélhető ajtópánt	Igen
Zárak száma	2
Zár	Zár kivitel: Elforguló zár Zárak száma: 2 Zárbetét: Kéttollú, 3 mm

Jellemzők

Kábelbevezető lemez	Méret: 5 Mennyiség: 1
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	28,5 kg
Bruttó tömeg	30,3 kg
Vámtarifaszám	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	AE FALI KAPCS.SZ.,1 AJTÓS,600X760X210

Jóváhagyások

Jóváhagyások	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK