

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1110.500

AE kompakt kapcsolószekrények

Állapot: 2026.04.03. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1110.500 - AE kompakt kapcsolószekrények

Ház acéllemez ajtóval, lakkozott, szerelőlappal és bevezető lemezzel az aljban.

Jellemzők

Cikkszám	AE 1110.500
Anyag	Ház: acéllemez Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület	Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlap: horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház zsanérozott ajtókkal, körben zárt Bevezetőlemez a házfénékben Szerelőlap Zár: kéttollú, 3 mm-es
NEMA védettség	NEMA 12
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 55
IK-kód	IK08
Méret	Szélesség: 1.000 mm Magasság: 1.000 mm Mélység: 300 mm
Ajtó anyagvastagság	2 mm
Ház anyagvastagság	1,5 mm
Szerelőlap anyagvastagsága	3 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	939 mm x 955 mm
Ajtók száma	2
Zárak száma	2
Zár	Zár kivitel: Elforduló zár Zárak száma: 2 Zárbetét: Kéttollú, 3 mm

Jellemzők

Kábelbevezető lemez	Méret: 4 Mennyiség: 2
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	65 kg
Bruttó tömeg	67,1 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	AE FALI SZEKRÉNY, 2 AJTÓS, 1000X1000X300

Jóváhagyások

Jóváhagyások	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK