

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1181.000

Acéllemez AX alapszekrény

Állapot: 2026.06.28. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1181.000 - Acéllemez AX alapszekrény

Az AX kompakt kapcsolószekrény tetejébe, aljába és oldalaiba dombornyomott bütykök segítik a VX25 szekrényekből ismert 25 mm-es raszterrendszer kiépítési lehetőségét. Ennek az egyedülálló, szabadalmaztatott rendszernek köszönhetően az AX kompakt kapcsolószekrények minden kiépítési és utólagos beszerelési esetre fel vannak készítve, fúrásmentes megoldással. A rendszerkomponensek és -tartozékok a sínekre egyszerűen, gyorsan és biztonságosan beépíthetők és utólag felszerelhetők.



Jellemzők

Cikkszám	AX 1181.000
Előnyei	Több belső kiépítési lehetőség a 25 mm-es rendszerű raszterbe épített pozicionálóbütykök révén, belső kiépítésre szolgáló sínnel és sokoldalú rendszertartozékainkkal együtt Megtartja a védettséget (UL jóváhagyás), mivel a sínek a belső kiépítéshez fúrás nélkül felszerelhetők Kiegészítő szerelősík és megnövelt teherbírás a fenékképző sín révén Egyszerű tervezés és konfigurálás a Rittal RiPanel konfigurátorral
Anyag	Ház: acéllemez Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület	Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlap: horganyzott
Szín	RAL 7035

Jellemzők

Egységcsomag	Ház ajtóval/ajtókkal Bevezetőlemez a házfenékből Szerelőlap Lyuksoros szerelősín ajtóra Zár: kéttollú, 3 mm-es
NEMA védettség	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 66
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 Type 3R Type 4 12-es típus
IK-kód	IK10
Méret	Szélesség: 800 mm Magasság: 1.000 mm Mélység: 400 mm
Ajtó anyagvastagság	2 mm
Ház anyagvastagság	1,5 mm
Szerelőlap anyagvastagsága	2,5 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	745 mm x 975 mm
Ajtók száma	1
Cserélhető ajtópánt	Igen
Zárak száma	2
Zár	Zár kivitel: Elforduló zár Zárak száma: 2 Zárbetét: Kéttollú, 3 mm
Kábelbevezető lemez	Méret: 5 Mennyiség: 2
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db

Jellemzők

Nettó tömeg	56 kg
Bruttó tömeg	57 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	195,74 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	AX SZEKRÉNY, 800x1000x400 mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Gyártói nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK PCF-declaration