Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# AX 1181.000

# Acéllemez AX alapszekrény

Állapot: 2026.10.31. (Forrás: www.rittal.com/hu-hu)

# AX 1181.000 - Acéllemez AX alapszekrény

Az AX kompakt kapcsolószekrény tetejébe, aljába és oldalaiba dombornyomott bütykök segítik a VX25 szekrényekből ismert 25 mm-es raszterrendszer kiépítési lehetőségét. Ennek az egyedülálló, szabadalmaztatott rendszernek köszönhetően az AX kompakt kapcsolószekrények minden kiépítési és utólagos beszerelési esetre fel vannak készítve, fúrásmentes megoldással. A rendszerkomponensek és -tartozékok a sínekre egyszerűen, gyorsan és biztonságosan beépíthetők és utólag felszerelhetők.





## Jellemzők

| | |
|---|---|
| Cikkszám | AX 1181.000 |
| Előnyei | Több belső kiépítési lehetőség a 25 mm-es rendszerű raszterbe épített pozícionálóbütykök révén, belső kiépítésre szolgáló sínnel és sokoldalú rendszertartozékainkkal együtt<br>Megtartja a védettséget (UL jóváhagyás), mivel a sínek a belső kiépítéshez fúrás nélkül felszerelhetők<br>Kiegészítő szerelősík és megnövelt teherbírás a fenékkiépítő sín révén<br>Egyszerű tervezés és konfigurálás a Rittal RiPanel konfigurátorral |
| Anyag | Ház: acéllemez<br>Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés |
| Felület | Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk<br>Szerelőlap: horganyzott |
| Szín | RAL 7035 |

# Jellemzők

| | |
|---|---|
| Egységcsomag | Ház ajtóval/ajtókkal<br>Bevezetőlemez a házfenékben<br>Szerelőlap<br>Lyuksoros szerelősín ajtóra<br>Zár: kéttollú, 3 mm-es |
| NEMA védettség | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 12 |
| IP védettség EN 60 529 szerint | IP 66 |
| Type rating az UL 50E szerint | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>12-es típus |
| IK-kód | IK10 |
| Méret | Szélesség: 800 mm<br>Magasság: 1.000 mm<br>Mélység: 400 mm |
| Ajtó anyagvastagság | 2 mm |
| Ház anyagvastagság | 1,5 mm |
| Szerelőlap anyagvastagsága | 2,5 mm |
| Szerelőlap mérete (Szé x Ma) | 745 mm x 975 mm |
| Ajtók száma | 1 |
| Cserélhető ajtópánt | Igen |
| Zárak száma | 2 |
| Zár | Zár kivitel: Elforduló zár<br>Zárak száma: 2<br>Zárbetét: Kéttollú, 3 mm |
| Kábelbevezető lemez | Méret: 5<br>Mennyiség: 2 |
| Alapanyag | Acéllemez |
| Csomagolási egység | 1 db |

# Jellemzők

| | |
|---|---|
| Nettó tömeg | 56 kg |
| Bruttó tömeg | 57 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 195,74 kg CO2 eq (Cat B) |
| Megjegyzés a PCF osztályhoz | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján |
| Vámtarifaszám | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Termékleírás | AX SZEKRÉNY, 800x1000x400 mm |

# Jóváhagyások

| | |
|---|---|
| Jóváhagyások | Bureau Veritas<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Magyarázatok | Gyártói nyilatkozat<br>Megfelelőségi nyilatkozat<br>Megfelelőségi nyilatkozat UK<br>PCF-declaration |