


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 1182.096

VX IT Open

Állapot: 2026.07.07. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 1182.096 - VX IT Open

VX IT Standard kivitel, elülső és hátsó ajtó nélkül



Jellemzők

Cikkszám	VX 1182.096
Kivitel	VX szekrényváz tetőlemezzel elülső és hátsó ajtó nélkül szellőzős oldalfalak nélkül
Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Belső kiépítés: festett
General colour	RAL 7035
Szín	Szekrényváz és tető: RAL 7035 Belső kiépítés: RAL 9005
Egységcsomag	Szekrényváz Profilsínek, 482,6 mm (19") Távtartók, 50 mm magas, a tetőlemezen lévő ventilátoregység takarólemzésének megemeléséhez, a passzív szellőzéshez (a csomagban). Kivágás nélküli változatokhoz nem szükséges. 12 x 19"-os rögzítő, 1 U, elektromos csatlakozást biztosít (mellékelve) 25 db M5-ös Torx csavar, vezető (a csomagban) IPPC raklap Tetőlemez, többrészes, oldalsó mélységi kábelbevezetővel, kétoldalú, ventilátor modulhoz előkészítve

Jellemzők

Méret	Szélesség: 800 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 800 mm
Magasságegységek	42 U
Szerelési hely a 19"-os síkhoz, elől/ hátsó	150 mm / 130 mm
Síktávolság (kiszállított állapotban)	520 mm
19"-os rögzítés	a felső és alsó kereszttartóra csavarozott
Kivitel	Standard
Tető kivitel	többrészes, oldalsó mélységi kábelbevezetővel, kétoldalú, ventilátor modulhoz előkészítve
Profilsín kivitel	19"-os standard profilsínek VX IT-ban
Alj kivitel	nyitott
19"-os sík(ok) kivitele	elülső és hátsó
Terhelhetőség:	8 000 N
Max. terhelhetőség (statikus) szekrényenként az UL 2416 szerint	8 000 N
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	52,9 kg
Bruttó tömeg	66,4 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Termékleírás	VX IT Open, 19"-os profilsínek a felső és alsó kereszttartóra csavarozva, SzéMaMé: 800x2000x800 mm, RAL 7035

Jóváhagyások

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat