



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1281.000

Acéllemez AX alapszekrény

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1281.000 - Acéllemez AX alapszekrény

Az AX kompakt kapcsolószekrény tetejébe, aljába és oldalaiba dombornyomott bütykök segítik a VX25 szekrényekből ismert 25 mm-es raszterrendszer kiépítési lehetőségét. Ennek az egyedülálló, szabadalmaztatott rendszernek köszönhetően az AX kompakt kapcsolószekrények minden kiépítési és utólagos beszerelési esetre fel vannak készítve, fúrásmentes megoldással. A rendszerkomponensek és -tartozékok a sínekre egyszerűen, gyorsan és biztonságosan beépíthetők és utólag felszerelhetők.



Jellemzők

| | |
|----------|--|
| Cikkszám | AX 1281.000 |
| Előnyei | Több belső kiépítési lehetőség a 25 mm-es rendszerű raszterbe épített pozicionálóbütykök révén, belső kiépítésre szolgáló sínnel és sokoldalú rendszertartozékainkkal együtt Megtartja a védettséget (UL jóváhagyás), mivel a sínek a belső kiépítéshez fúrás nélkül felszerelhetők Kiegészítő szerelősík és megnövelt teherbírás a fenékképző sín révén Egyszerű tervezés és konfigurálás a Rittal RiPanel konfigurátorral |
| Anyag | Ház: acéllemez Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés |
| Felület | Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlap: horganyzott |
| Szín | RAL 7035 |

Jellemzők

| | |
|--------------------------------|--|
| Egységcsomag | Ház ajtóval/ajtókkal Bevezetőlemez a házfenékből Szerelőlap Lyuksoros szerelősín ajtóra Zár: kéttollú, 3 mm-es |
| NEMA védettség | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12 |
| IP védettség EN 60 529 szerint | IP 66 |
| Type rating az UL 50E szerint | Type 1 Type 3R Type 4 12-es típus |
| IK-kód | IK10 |
| Méret | Szélesség: 800 mm Magasság: 1.200 mm Mélység: 400 mm |
| Ajtó anyagvastagság | 2 mm |
| Ház anyagvastagság | 1,5 mm |
| Szerelőlap anyagvastagsága | 2,5 mm |
| Szerelőlap mérete (Szé x Ma) | 745 mm x 1.175 mm |
| Ajtók száma | 1 |
| Cserélhető ajtópánt | Igen |
| Zár | Zár kivitel: hárompontos zárrendszer Zárak száma: 1 Zárbetét: Kéttollú, 3 mm |
| Kábelbevezető lemez | Méret: 5 Mennyiség: 2 |
| Alapanyag | Acéllemez |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 65 kg |

Jellemzők

| | |
|-----------------------------|--|
| Bruttó tömeg | 66,75 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 223,8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Megjegyzés a PCF osztályhoz | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján |
| Vámtarifaszám | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Termékleírás | AX SZEKRÉNY, 800x1200x400 mm |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|---|
| Jóváhagyások | Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Magyarázatok | Gyártói nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK PCF-declaration |