


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1311.600

Egyajtós HD kompakt kapcsolószekrény

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1311.600 - Egyajtós HD kompakt kapcsolószekrény

Házmegoldás az élelmiszer- és élvezeti cikk ipar követelményeihez igazítva. A tető 30°-ban előrefelé lejt. A tömítés a kékes színezet miatt jól láthatóan megkülönböztethető



Jellemzők

| | |
|----------------|---|
| Cikkszám | HD 1311.600 |
| Kivitel | Higiénikus megoldású ház |
| Termékváltozás | Az egyajtós HD kompakt kapcsolószekrény 2020. júniusától a kompakt AX kapcsolószekrény új szerelőlemezével rendelkezik. |
| Anyag | Ház és ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304) Szerelőlap: acéllemez HD zárbetét: 1.4404 nemesacél (AISI 316L) Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek |
| Felület | Ház és ajtó: egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság, R durvaság $A < 0,8 \mu\text{m}$ Szerelőlap: horganyzott Tömítés: kéken színezett (RAL 5010) |
| Egységcsomag | Ház körben zárt Ajtó behelyezett tömítéssel Jobb ajtópánt, balra átállítható Szerelőlap |
| Méret | Szélesség: 610 mm Magasság elől: 650 mm Magasság átul: 821 mm Mélység: 300 mm |

Jellemzők

| | |
|-----------------------------------|---|
| Szerelőlap mérete (Szé x Ma) | 550 mm x 575 mm |
| Ajtó nyílásszög | 125° |
| IK-kód | IK08 |
| Alapanyag | 1.4301 nemesacél (AISI 304) |
| IP védetség az IEC 60 529 szerint | IP 66 IP X9 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13 |
| Type rating az UL 50E szerint | Type 1 3 típus Type 3X Type 4 Type 4X 12-es típus Type 13 |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 29 kg |
| Bruttó tömeg | 31 kg |
| Vámtarifaszám | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Termékleírás | HD Compact enclosure, WxHxD: 610x650(H1)x821(H2)x300 mm, stainless steel, 1.4301, with mounting plate, with hinged door and silicone seal |

Jóváhagyások

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK

PCF-declaration