

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1318.600

Kétajtós HD kompakt kapcsolószekrény

Állapot: 2026.07.03. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1318.600 - Kétajtós HD kompakt kapcsolószekrény

Házmegoldás az élelmiszer- és élvezeti cikk ipar követelményeihez igazítva. A tető 30°-ban előrefelé lejt. A tömítés a kékes színezet miatt jól láthatóan megkülönböztethető



Jellemzők

Cikkszám	HD 1318.600
Kivitel	Higiénikus megoldású ház
Anyag	Ház és ajtók: 1.4301 nemesacél (AISI 304) Szerelőlap: acéllemez HD zárbetét: 1.4404 nemesacél (AISI 316L) Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek
Felület	Ház és ajtó: egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság, R durvaság $A < 0,8 \mu\text{m}$ Szerelőlap: horganyzott Tömítés: kéken színezett (RAL 5010)
Egységcsomag	Ház körben zárt Ajtók behelyezett tömítéssel Szerelőlap
Méret	Szélesség: 1.010 mm Magasság elől: 1.050 mm Magasság átul: 1.280 mm Mélység: 400 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	945 mm x 975 mm
Ajtó nyílásszög	125°

Jellemzők

IK-kód	IK08
Alapanyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 3 típus Type 3X Type 4 Type 4X 12-es típus Type 13
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	80 kg
Bruttó tömeg	82 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	250,66
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	HD Kompakt kapcsolószekrény, SzéxMaxMé: 1010x1050(H1)x1280(H2)x400 mm, nemesacél, 1.4301, zsanérozott ajtóval és szilikontömítéssel

Jóváhagyások

Jóváhagyások

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK

PCF-declaration