

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 1319.600

# Kétajtós HD kompakt kapcsolószekrény

Állapot: 2026.07.03. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 1319.600 - Kétajtós HD kompakt kapcsolószekrény

Házmegoldás az élelmiszer- és élvezeti cikk ipar követelményeihez igazítva. A tető 30°-ban előrefelé lejt. A tömítés a kékes színezet miatt jól láthatóan megkülönböztethető



## Jellemzők

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Cikkszám                     | HD 1319.600  |
| Kivitel                      | Higiénikus megoldású ház   |
| Anyag                        | Ház és ajtók: 1.4301 nemesacél (AISI 304)<br>Szerelőlap: acéllemez<br>HD zárbetét: 1.4404 nemesacél (AISI 316L)<br>Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek |
| Felület                      | Ház és ajtó: egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság, R durvaság $A < 0,8 \mu\text{m}$<br>Szerelőlap: horganyzott<br>Tömítés: kéken színezett (RAL 5010)                      |
| Egységcsomag                 | Ház körben zárt<br>Ajtók behelyezett tömítéssel<br>Szerelőlap  |
| Méret                        | Szélesség: 1.010 mm<br>Magasság elől: 1.250 mm<br>Magasság átul: 1.480 mm<br>Mélység: 400 mm   |
| Szerelőlap mérete (Szé x Ma) | 945 mm x 1.175 mm  |
| Ajtó nyílásszög              | 125°   |

# Jellemzők

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| IK-kód                            | IK08  |
| Alapanyag                         | 1.4301 nemesacél (AISI 304)   |
| IP védetség az IEC 60 529 szerint | IP 66<br>IP X9  |
| Protection category NEMA          | NEMA 1<br>NEMA 3<br>NEMA 3X<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12<br>NEMA 13  |
| Type rating az UL 50E szerint     | Type 1<br>3 típus<br>Type 3X<br>Type 4<br>Type 4X<br>12-es típus<br>Type 13   |
| Csomagolási egység                | 1 db  |
| Nettó tömeg                       | 91,2 kg   |
| Bruttó tömeg                      | 92,5 kg   |
| PCF/VE (Cradle to Gate)           | 285,21  |
| Vámtarifaszám                     | 94032080  |
| ETIM 9                            | EC000261  |
| ETIM 8                            | EC000261  |
| ECLASS 8.0                        | 27180101  |
| Termékleírás                      | HD Kompakt kapcsolószekrény, SzéxMaxMé:<br>1010x1250(H1)x1480(H2)x400 mm, nemesacél, 1.4301,<br>zsanérozott ajtóval és szilikontömítéssel |

## Jóváhagyások

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)

---

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK

PCF-declaration