

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1374.000

## Nemesacél AX alapszekrény

Állapot: 2026.06.15. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1374.000 - Nemesacél AX alapszekrény

A robusztus acéllemez házak integrált dombornyomott bütykökkel rendelkeznek, amelyek révén a teljes rendszerkiépítés fúrás nélkül, egyszerűen, gyorsan és biztonságosan megvalósítható.



## Jellemzők

Cikkszám	AX 1374.000
Anyag	Ház: nemesacél Ajtó: nemesacél, körbefutó habosított poliuretán tömítés Szerelőlap: acéllemez 1.4404 nemesacél (AISI 316L)
Felület	Ház és ajtó: egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság, R durvaságA < 0,8 µm Szerelőlap: horganyzott
Egységcsomag	Ház ajtókkal, 130°-os nyílásszög Szerelőlap Zár: kéttollú, 3 mm-es
NEMA védettség	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 66
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X 12-es típus

# Jellemzők

IK-kód	IK10
Méret	Szélesség: 800 mm Magasság: 1.200 mm Mélység: 300 mm
Ajtó anyagvastagság	2 mm
Ház anyagvastagság	1,5 mm
Szerelőlap anyagvastagsága	2,5 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	745 mm x 1.175 mm
Ajtók száma	1
Zár	Zár kivitel: hárompontos zárrendszer Zárak száma: 1 Zárbetét: Kéttollú, 3 mm Material lock: 1.4404 nemesacél (AISI 316L)
Alapanyag	1.4404 nemesacél (AISI 316L)
Csomagolási egység	1 db
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	AX kompakt kapcsolószekrény, SzéxMaxMé: 800x1200x300 mm, 1.4404 nemesacél, egyajtós, 3 pontos zárrendszerrel