

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1380.000

# Acéllemez AX alapszekrény

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1380.000 - Acéllemez AX alapszekrény

Az AX kompakt kapcsolószekrény tetejébe, aljába és oldalaiba dombornyomott bütykök segítik a VX25 szekrényekből ismert 25 mm-es raszterrendszer kiépítési lehetőségét. Ennek az egyedülálló, szabadalmaztatott rendszernek köszönhetően az AX kompakt kapcsolószekrények minden kiépítési és utólagos beszerelési esetre fel vannak készítve, fúrásmentes megoldással. A rendszerkomponensek és -tartozékok a sínekre egyszerűen, gyorsan és biztonságosan beépíthetők és utólag felszerelhetők.



## Jellemzők

Cikkszám	AX 1380.000
Előnyei	<p>Több belső kiépítési lehetőség a 25 mm-es rendszerű raszterbe épített pozicionálóbütykök révén, belső kiépítésre szolgáló sínnel és sokoldalú rendszertartozékainkkal együtt</p> <p>Megtartja a védettséget (UL jóváhagyás), mivel a sínek a belső kiépítéshez fúrás nélkül felszerelhetők</p> <p>Kiegészítő szerelősík és megnövelt teherbírás a fenékképző sín révén</p> <p>Egyszerű tervezés és konfigurálás a Rittal RiPanel konfigurátorral</p>
Anyag	<p>Ház: acéllemez</p> <p>Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés</p>
Felület	<p>Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk</p> <p>Szerelőlap: horganyzott</p>
Szín	RAL 7035

# Jellemzők

Egységcsomag	Ház ajtóval/ajtókkal Bevezetőlemez a házfenékből Szerelőlap Lyuksoros szerelősín ajtóra Zár: kéttollú, 3 mm-es
NEMA védettség	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 66
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 Type 3R Type 4 12-es típus
IK-kód	IK10
Méret	Szélesség: 380 mm Magasság: 380 mm Mélység: 210 mm
Ajtó anyagvastagság	1,5 mm
Ház anyagvastagság	1,25 mm
Szerelőlap anyagvastagsága	2 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	330 mm x 355 mm
Ajtók száma	1
Cserélhető ajtópánt	Igen
Zárak száma	1
Zár	Zár kivitel: Elforduló zár Zárak száma: 1 Zárbetét: Kéttollú, 3 mm
Kábelbevezető lemez	Méret: 2 Mennyiség: 1
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db

## Jellemzők

Nettó tömeg	9,2 kg
Bruttó tömeg	9,48 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	40,7 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	AX SZEKRÉNY, 380x380x210 mm

## Jóváhagyások

Jóváhagyások	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Gyártói nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK PCF-declaration