

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KS 1400.500

KS műanyag kapcsolószekrények

Állapot: 2026.06.25. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KS 1400.500 - KS műanyag kapcsolószekrények

Fali ház és ajtó, üvegszállal erősített, telítetlen poliészter, szerelőlappal. Ablakkal és ablak nélkül. IP 56, ill. IP 66 védelem. Fokozatmentesen állítható szerelőlap a ház több szerelősíntjének köszönhetően. Az ajtó belső része rugalmasan kiépíthető a bepréselhető rögzítőbűtykökkel. Az üvegszálerősítésű kompozit (GFK) nagy stabilitást biztosít.

Jellemzők

Cikkszám	KS 1400.500
Kivitel	ablak nélkül
Anyag	Ház és ajtó: üvegszállal erősített, telítetlen poliészter GFK Ajtó: körbefutó habosított poliuretán tömítés Szerelőlap: acéllemez Ablak: akrilüveg, 3,0 mm körben gumi tömítőprofilal
Felület	Ház és ajtó: nem utókezelt, színezett műanyag Szerelőlap: horganyzott
Szín	RAL 7035 szerű
Egységcsomag	Ház zsanérozott ajtóval, körben zárt, 3 mm duplatollú zár Szerelőlap Dupla tömítés az ajtó felső és alsó pereménél integrált esővédő lécként Oldalt rápréselt C-profilok a szerelőlap fokozatmentes mélységi beállításához
Megjegyzés	Hosszan tartó, széllal és esővel társuló UV-sugárzás (napfény) hatására a felület optikailag elváltozhat. A beépített elektromos alkatrészekre ez azonban nincs káros hatással. Ha a szekrények nem óvhatók meg az UV-sugárzással szemben, javasoljuk, hogy PUR festékkel fessék le az érintett felületet. Megengedett környezeti hőmérséklet -30 °C – +75 °C.
NEMA védelem	NEMA 12
IP védelem EN 60 529 szerint	IP 56
IK-kód	IK08

Jellemzők

Méret	Szélesség: 1.000 mm Magasság: 1.000 mm Mélység: 300 mm
Szerelőlap anyagvastagsága	3 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	917 mm x 950 mm
Ajtók száma	2
Zár	Zár kivitel: hárompontos zárrendszer Zárak száma: 1 Zárbetét: Kéttollú, 3 mm
Alapanyag	Műanyag
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	49 kg
Bruttó tömeg	49,5 kg
Vámtarifaszám	94037000
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	KS MŰANYAG SZEKR.,1000X1000X300,RAL7035

Jóváhagyások

Jóváhagyások	Bureau Veritas TÜV
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK