


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KS 1423.500

# KS műanyag kapcsolószekrények

Állapot: 2026.04.05. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KS 1423.500 - KS műanyag kapcsolószekrények

Fali ház és ajtó, üvegszállal erősített, telítetlen poliészter, szerelőlappal. Ablakkal és ablak nélkül. IP 56, ill. IP 66 védelem. Fokozatmentesen állítható szerelőlap a ház több szerelősíntjének köszönhetően. Az ajtó belső része rugalmasan kiépíthető a beprésselhető rögzítőbütykökkel. Az üvegszálerősítésű kompozit (GFK) nagy stabilitást biztosít.



## Jellemzők

Cikkszám	KS 1423.500
Kivitel	ablak nélkül
Anyag	Ház és ajtó: üvegszállal erősített, telítetlen poliészter GFK Ajtó: körbefutó habosított poliuretán tömítés Szerelőlap: acéllemez Ablak: akrilüveg, 3,0 mm körben gumi tömítőprofilal
Felület	Ház és ajtó: nem utókezelt, színezett műanyag Szerelőlap: horganyzott
Szín	RAL 7035 szerű
Egységcsomag	Ház zsanérozott ajtóval, körben zárt, 3 mm duplatollú zár Szerelőlap Dupla tömítés az ajtó felső és alsó pereménél integrált esővédő lécként Oldalt ráprésselt C-profilok a szerelőlap fokozatmentes mélységi beállításához

# Jellemzők

Megjegyzés	Hosszan tartó, széllel és esővel társuló UV-sugárzás (napfény) hatására a felület optikailag elváltozhat. A beépített elektromos alkatrészekre ez azonban nincs káros hatással. Ha a szekrények nem óvhatók meg az UV-sugárzással szemben, javasoljuk, hogy PUR festékkel fessék le az érintett felületet. Megengedett környezeti hőmérséklet -30 °C – +75 °C.
NEMA védettség	NEMA 4X
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 66
IK-kód	IK08
Méret	Szélesség: 200 mm Magasság: 300 mm Mélység: 150 mm
Szerelőlap anyagvastagsága	2 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	145 mm x 250 mm
Ajtók száma	1
Cserélhető ajtópánt	Igen
Zárak száma	1
Zár	Zár kivitel: Elforduló zár Zárak száma: 1 Zárbetét: Kéttollú, 3 mm
Alapanyag	Műanyag
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	3,179 kg
Bruttó tömeg	3,381 kg
Vámtarifaszám	94037000
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	KAPCSOLÓSZEKRÉNY, RAL7035, 200X300X150

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

Bureau Veritas  
TÜV

---

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat  
Megfelelőségi nyilatkozat UK