

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1448.000

AX műanyag kapcsolószekrények

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1448.000 - AX műanyag kapcsolószekrények ablakkal

Az üvegajtós AX műanyag házak ideálisak a kihívást jelentő helyzetekben történő alkalmazásokhoz. A szekrény belsejében található számos szerelődob lehetővé teszi a belső tér egyedi konfigurálását 25 mm-es osztásmintázaton, pl. lyukasztott szelvényekkel és sínekkel.



Jellemzők

Cikkszám	AX 1448.000
Kivitel	ablakkal
Anyag	Ház és ajtó: üvegszállal erősített, telítetlen poliészter GFK Ajtó: körbefutó habosított poliuretán tömítés Szerelőlap: acéllemez Ablak: polikarbonát UL 94-V0 szerinti tűzállóság Halogénmentes
Felület	Ház és ajtó: nem utókezelt, színezett műanyag Szerelőlap: horganyzott
Szín	RAL 7035 szerű
Egységcsomag	Ház zsanérozott üvegajtóval, körben zárt, 3 mm-es kéttollú zár Jobb ajtópánt, balra átállítható Szerelőlap Dupla tömítés az ajtó felső és alsó pereménél integrált esővédő lécként
Megjegyzés	Tartós UV sugárzásnak (napfény) és csapadéknak kitett alkalmazás esetén ajánlott a felületet PUR lakkal lakkozni a felület optikai befolyásolását megelőzendő. Ár és szállítási határidő igény esetén.

Jellemzők

NEMA védettség	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 56
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X 12-es típus
Védelmi osztály	II (1000 V AC esetén)
IK-kód	IK09
Méret	Szélesség: 400 mm Magasság: 400 mm Mélység: 200 mm
Szerelőlap anyagvastagsága	2,5 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	305 mm x 325 mm
Ajtó nyílásszög	130°
Zárak száma	2
With viewing window	Igen
Alapanyag	Műanyag
Szabványok	Teljesíti az F1 kültéri besorolás követelményeit az UL 746C szerint
Szerelési utasítás	A komponensek házban történő rögzítéséhez a belső kiépítéshez csavarokra van szükség Az univerzális szögdommal a komponensek 25 mm-es raszterben rögzíthetők, pl. a rendszersínek
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	8,5 kg
Bruttó tömeg	8,97 kg

Jellemzők

Vámtarifaszám	94037000
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	AX műanyag kapcsolószekrény, SzéxMaxMé: 400x400x200 mm, üvegajtóval

Jóváhagyások

Jóváhagyások	DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok	Negative Certificate Felület Védettség
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK