

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1479.000

# AX műanyag kapcsolószekrények

Állapot: 2026.04.21. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1479.000 - AX műanyag kapcsolószekrények ablakkal

Az üvegajtós AX műanyag házak ideálisak a kihívást jelentő helyzetekben történő alkalmazásokhoz. A szekrény belsejében található számos szerelődob lehetővé teszi a belső tér egyedi konfigurálását 25 mm-es osztásmintázaton, pl. lyukasztott szelvényekkel és sínekkel.



## Jellemzők

|              |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám     | AX 1479.000                                                                                                                                                                                                     |
| Kivitel      | ablakkal                                                                                                                                                                                                        |
| Anyag        | Ház és ajtó: üvegszállal erősített, telítetlen poliészter GFK<br>Ajtó: körbefutó habosított poliuretán tömítés<br>Szerelőlap: acéllemez<br>Ablak: polikarbonát<br>UL 94-V0 szerinti tűzállóság<br>Halogénmentes |
| Felület      | Ház és ajtó: nem utókezelt, színezett műanyag<br>Szerelőlap: horganyzott                                                                                                                                        |
| Szín         | RAL 7035 szerű                                                                                                                                                                                                  |
| Egységcsomag | Ház zsanérozott üvegajtóval, körben zárt, 3 mm-es kéttollú zár<br>Jobb ajtópánt, balra átállítható<br>Szerelőlap<br>Dupla tömítés az ajtó felső és alsó pereménél integrált esővédő lécként                     |
| Megjegyzés   | Tartós UV sugárzásnak (napfény) és csapadéknak kitett alkalmazás esetén ajánlott a felületet PUR lakkal lakkozni a felület optikai befolyásolását megelőzendő. Ár és szállítási határidő igény esetén.          |

# Jellemzők

|                                |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NEMA védettség                 | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 3RX<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12                                                                                                                         |
| IP védettség EN 60 529 szerint | IP 56                                                                                                                                                                                 |
| Type rating az UL 50E szerint  | Type 1<br>Type 3R<br>Type 3RX<br>Type 4<br>Type 4X<br>12-es típus                                                                                                                     |
| Védelmi osztály                | II (1000 V AC esetén)                                                                                                                                                                 |
| IK-kód                         | IK09                                                                                                                                                                                  |
| Méret                          | Szélesség: 800 mm<br>Magasság: 1.000 mm<br>Mélység: 300 mm                                                                                                                            |
| Szerelőlap anyagvastagsága     | 3 mm                                                                                                                                                                                  |
| Szerelőlap mérete (Szé x Ma)   | 705 mm x 925 mm                                                                                                                                                                       |
| Ajtó nyílásszög                | 130°                                                                                                                                                                                  |
| Zárak száma                    | 3                                                                                                                                                                                     |
| With viewing window            | Igen                                                                                                                                                                                  |
| Alapanyag                      | Műanyag                                                                                                                                                                               |
| Szabványok                     | Teljesíti az F1 kültéri besorolás követelményeit az UL 746C szerint                                                                                                                   |
| Szerelési utasítás             | A komponensek házban történő rögzítéséhez a belső kiépítéshez csavarokra van szükség<br>Az univerzális szögidommal a komponensek 25 mm-es raszterben rögzíthetők, pl. a rendszersínek |
| Csomagolási egység             | 1 db                                                                                                                                                                                  |
| Nettó tömeg                    | 38 kg                                                                                                                                                                                 |
| Bruttó tömeg                   | 39,5 kg                                                                                                                                                                               |

## Jellemzők

|               |                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| Vámtarifaszám | 94037000                                                             |
| ETIM 9        | EC000261                                                             |
| ETIM 8        | EC000261                                                             |
| ECLASS 8.0    | 27180101                                                             |
| Termékleírás  | AX műanyag kapcsolószekrény, SzéxMaxMé: 800x1000x300 mm, üvegajtóval |

## Jóváhagyások

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Jóváhagyások  | DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
| Tanúsítványok | Negative Certificate<br>Felület<br>Védettség                |
| Magyarázatok  | Megfelelőségi nyilatkozat<br>Megfelelőségi nyilatkozat UK   |