

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1480.000

AX műanyag kapcsolószekrények

Állapot: 2026.05.12. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1480.000 - AX műanyag kapcsolószekrények ablak nélkül

Az AX műanyag házak ideálisak a kihívást jelentő helyzetekben történő alkalmazásokhoz. A szekrény belsejében található számos szerelődob lehetővé teszi a belső tér egyedi konfigurálását 25 mm-es osztásmintázaton, pl. lyukasztott szelvényekkel és sínekkel.



Jellemzők

| | |
|--------------|--|
| Cikkszám | AX 1480.000 |
| Kivitel | ablak nélkül |
| Anyag | Ház és ajtó: üvegszállal erősített, telítetlen poliészter GFK Ajtó: körbefutó habosított poliuretán tömítés Szerelőlap: acéllemez UL 94-V0 szerinti tűzállóság Halogénmentes |
| Felület | Ház és ajtó: nem utókezelt, színezett műanyag Szerelőlap: horganyzott |
| Szín | RAL 7035 szerű |
| Egységcsomag | Ház zsanérozott ajtóval, körben zárt, 3 mm duplatollú zár Jobb ajtópánt, balra átállítható Szerelőlap Dupla tömítés az ajtó felső és alsó pereménél integrált esővédő lécként |

Jellemzők

| | |
|--------------------------------|--|
| Megjegyzés | Tartós UV sugárzásnak (napfény) és csapadéknak kitett alkalmazás esetén ajánlott a felületet PUR lakkal lakkozni a felület optikai befolyásolását megelőzendő. Ár és szállítási határidő igény esetén. |
| NEMA védettség | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 |
| IP védettség EN 60 529 szerint | IP 66 |
| Type rating az UL 50E szerint | Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X 12-es típus |
| Védelmi osztály | II (1000 V AC esetén) |
| IK-kód | IK09 |
| Méret | Szélesség: 800 mm Magasság: 1.000 mm Mélység: 300 mm |
| Szerelőlap anyagvastagsága | 3 mm |
| Szerelőlap mérete (Szé x Ma) | 705 mm x 925 mm |
| Ajtó nyílásszög | 130° |
| Zárak száma | 3 |
| Alapanyag | Műanyag |
| Szabványok | Teljesíti az F1 kültéri besorolás követelményeit az UL 746C szerint |
| Szerelési utasítás | A komponensek házban történő rögzítéséhez a belső kiépítéshez csavarokra van szükség Az univerzális szögidommal a komponensek 25 mm-es raszterben rögzíthetők, pl. a rendszersínek |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 38,2 kg |

Jellemzők

| | |
|---------------|--|
| Bruttó tömeg | 38,68 kg |
| Vámtarifaszám | 94037000 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Termékleírás | AX műanyag kapcsolószekrény, SzéxMaxMé: 800x1000x300 mm, üvegajtó nélkül |

Jóváhagyások

| | |
|---------------|---|
| Jóváhagyások | DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Tanúsítványok | Negative Certificate Felület Védettség |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK |