

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KL 1501.510

## KL sorkapocsszekrények

Állapot: 2026.06.21. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KL 1501.510 - KL sorkapocsszekrények perem nélkül

Lakkozott ház acéllemez fedéllel, bevezető lemez anélkül. IP 66 védelem.

## Jellemzők

Cikkszám	KL 1501.510
Anyag	Ház: acéllemez Fedél: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület	Ház és tető: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház fedéllel Gyorszár műanyag hüvellyel
Protection category NEMA	NEMA 4
IP védelem EN 60 529 szerint	IP 66
IK-kód	IK08
Méret	Szélesség: 300 mm Magasság: 150 mm Mélység: 120 mm
Fedél anyagvastagság	1,25 mm
Ház anyagvastagság	1,25 mm
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	2,23 kg
Bruttó tömeg	2,38 kg
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	KL CSATL.DOBOZ KIV.NÉLKÜL,300X150X120

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

Bureau Veritas  
DNV  
Lloyds Register  
UL + C-UL (listed)

---

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat  
Megfelelőségi nyilatkozat UK