

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1503.510

KL sorkapocsszekrények

Állapot: 2026.06.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1503.510 - KL sorkapocsszekrények perem nélkül

Lakkozott ház acéllemez fedéllel, bevezető lemez anélkül. IP 66 védelem.

Jellemzők

Cikkszám	KL 1503.510
Anyag	Ház: acéllemez Fedél: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület	Ház és tető: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház fedéllel Gyorszár műanyag hüvellyel
Protection category NEMA	NEMA 4
IP védelem EN 60 529 szerint	IP 66
IK-kód	IK08
Méret	Szélesség: 300 mm Magasság: 200 mm Mélység: 120 mm
Fedél anyagvastagság	1,25 mm
Ház anyagvastagság	1,25 mm
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	2,673 kg
Bruttó tömeg	2,873 kg
Vámtarifaszám	73269098
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	KL CSATL.DOBOZ KIV.NÉLKÜL,300X200X120

Jóváhagyások

Jóváhagyások

Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK