


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1508.510

KL sorkapocsszekrények

Állapot: 2026.06.21. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1508.510 - KL sorkapocsszekrények perem nélkül

Lakkozott ház acéllemez fedéllel, bevezető lemez anélkül. IP 66 védetség.



Jellemzők

Cikkszám	KL 1508.510
Anyag	Ház: acéllemez Fedél: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület	Ház és tető: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház fedéllel Gyorszár műanyag hüvellyel
Protection category NEMA	NEMA 4
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 66
IK-kód	IK08
Méret	Szélesség: 400 mm Magasság: 300 mm Mélység: 120 mm
Fedél anyagvastagság	1,25 mm
Ház anyagvastagság	1,38 mm
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	4,696 kg
Bruttó tömeg	4,96 kg

Jellemzők

Vámtarifaszám	73269098
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	KL CSATL.DOBOZ, KIV.NÉLKÜL,400X300X120

Jóváhagyások

Jóváhagyások	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Gyártói nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
