

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1509.000

# Acéllemez KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül

Állapot: 2026.06.28. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1509.000 - Acéllemez KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül

A KX kisméretű ház és a KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül rugalmas belső kiépítést tesz lehetővé nagyfokú védettség mellett.



## Jellemzők

Cikkszám	KX 1509.000
Termékleírás	A KX kisméretű ház és a KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül rugalmas belső kiépítést tesz lehetővé nagyfokú védettség mellett.
Anyag	Ház: acéllemez Fedél: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület	Ház és tető: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház fedéllel Mini elforduló zár
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 66

## Jellemzők

Type rating az UL 50E szerint	Type 1 Type 3R Type 4 12-es típus
IK-kód	IK08
Méret	Szélesség: 500 mm Magasság: 300 mm Mélység: 120 mm
Fedél anyagvastagság	1,25 mm
Ház anyagvastagság	1,25 mm
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	5,424 kg
Bruttó tömeg	5,57 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	37,13 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	KX DOBOZ, 500x300x120 mm

## Jóváhagyások

Jóváhagyások	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
--------------	--

# Jóváhagyások

---

Tanúsítványok

Védettség

---

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK

PCF-declaration