

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1510.510

KL sorkapocsszekrények

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1510.510 - KL sorkapocsszekrények perem nélkül

Lakkozott ház acéllemez fedéllel, bevezető lemez anélkül. IP 66 védetség.



Jellemzők

| | |
|-------------------------------|---|
| Cikkszám | KL 1510.510 |
| Anyag | Ház: acéllemez Fedél: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés |
| Felület | Ház és tető: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk |
| Szín | RAL 7035 |
| Egységcsomag | Ház fedéllel Gyorszár műanyag hüvellyel |
| Protection category NEMA | NEMA 4 |
| IP védetség EN 60 529 szerint | IP 66 |
| IK-kód | IK08 |
| Méret | Szélesség: 600 mm Magasság: 300 mm Mélység: 120 mm |
| Fedél anyagvastagság | 1,25 mm |
| Ház anyagvastagság | 1,38 mm |
| Alapanyag | Acéllemez |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 6,513 kg |
| Bruttó tömeg | 6,856 kg |

Jellemzők

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Vámtarifaszám | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Termékleírás | KL CSATL.DOBOZ KIV.NÉLKÜL,600X300X120 |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|--|
| Jóváhagyások | Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Magyarázatok | Gyártói nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK |
