


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**KL 1524.010**

**KL sorkapocsszekrények**

Állapot: 2026.04.08. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KL 1524.010 - KL sorkapocsszekrények Nemesacél

Nemesacél csatlakozódoboz 1.4301 (AISI 304). IP 66 védettség.

## Jellemzők

Cikkszám	KL 1524.010
Anyag	Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304) Fedél: nemesacél 1.4301 (AISI 304), fedél körben habosított poliuretán tömítéssel
Felület	Ház és fedél: Egyirányú csiszolás, 180-es szemcse nagyság
Egységcsomag	Ház fedéllel Gyorszár műanyag hüvellyel
Protection category NEMA	NEMA 4X
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 66
IK-kód	IK08
Méret	Szélesség: 300 mm Magasság: 200 mm Mélység: 80 mm
Fedél anyagvastagság	1,25 mm
Ház anyagvastagság	1,25 mm
Zár	Zárak száma: 4
Alapanyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	2,15 kg
Bruttó tömeg	2,28 kg
Vámtarifaszám	84879090
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Jellemzők

---

Termékleírás

KL CSATL.DOBOZ, NEMESACÉL, 300X200X80 mm

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

Bureau Veritas  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL (listed)

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat  
Megfelelőségi nyilatkozat UK