

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1530.010

KL sorkapocsszekrények

Állapot: 2026.06.06. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1530.010 - KL sorkapocsszekrények Nemesacél

Nemesacél csatlakozódoboz 1.4301 (AISI 304). IP 66 védettség.

Jellemzők

Cikkszám	KL 1530.010
Anyag	Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304) Fedél: nemesacél 1.4301 (AISI 304), fedél körben habosított poliuretán tömítéssel
Felület	Ház és fedél: Egyirányú csiszolás, 180-es szemcse nagyság
Egységcsomag	Ház fedéllel Gyorszár műanyag hüvellyel
Protection category NEMA	NEMA 4X
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 66
IK-kód	IK08
Méret	Szélesség: 400 mm Magasság: 300 mm Mélység: 120 mm
Fedél anyagvastagság	1,25 mm
Ház anyagvastagság	1,25 mm
Zár	Zárak száma: 4
Alapanyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	4,5 kg
Bruttó tömeg	4,6 kg
Vámtarifaszám	84879090
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Jellemzők

Termékleírás

Nemesacél CSATL.DOBOZ KIV.NÉLK, 400X300X120, 1.4301

Jóváhagyások

Jóváhagyások

Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK