

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1537.510

KL sorkapocsszekrények

Állapot: 2026.06.10. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1537.510 - KL sorkapocsszekrények peremes

Lakkozott ház acéllemez fedéllel, bevezető lemezzel. IP 55 védelem.



Jellemzők

Cikkszám	KL 1537.510
Anyag	Ház: acéllemez Fedél: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület	Ház és tető: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház fedéllel Gyorszár műanyag hüvellyel Peremes acéllemezek tömítésekkel és rögzítési segédanyagokkal
Protection category NEMA	NEMA 12
IP védelem EN 60 529 szerint	IP 55
IK-kód	IK08
Méret	Szélesség: 500 mm Magasság: 300 mm Mélység: 120 mm
Fedél anyagvastagság	1,25 mm
Ház anyagvastagság	1,38 mm
Kábelbevezető lemezek	: 1 + 1 Size of gland plate for bus enclosures, position left/right: 2 : 2 + 2 Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2

Jellemzők

Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	6,25 kg
Bruttó tömeg	6,579 kg
Vámtarifaszám	73269098
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	KL CSATL.DOBOZ,KIV.,TAKARÓL.,500X300X120

Jóváhagyások

Jóváhagyások	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat UK