

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## EB 1549.500

## EB E-Box

Állapot: 2026.04.06. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# EB 1549.500 - EB E-Box

Fali ház acéllemez ajtóval és szerelőlappal. IP 66 védetség. 180°-os pánntal. A zárbetét cserélhető, egyedi zárrendszerekre is.

## Jellemzők

Cikkszám	EB 1549.500
Anyag	Ház és ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület	Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlap: horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház zsanérozott ajtóval 180°-os zsanér 3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel Szerelőlap
Protection category NEMA	NEMA 4
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 66
IK-kód	IK08
Méret	Szélesség: 200 mm Magasság: 200 mm Mélység: 120 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	175 mm x 185 mm
Ház anyagvastagság	1,25 mm
Ajtó anyagvastagság	1,25 mm
Szerelőlap anyagvastagsága	2 mm
Zár	Zár kivitel: Elforduló zár Zárak száma: 1 Zárbetét: Kéttollú, 3 mm
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db

## Jellemzők

---

Nettó tömeg	2,415 kg
Bruttó tömeg	2,615 kg
Vámtarifaszám	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	EB DOBOZ,SZER.LAP,180ŐZSANÉR,200X200X120

---

## Jóváhagyások

---

Jóváhagyások	Bureau Veritas C-UL Lloyds Register of Shipping UL UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Gyártói nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK

---