
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1551.000

Acéllemez KX E-box

Állapot: 2026.10.31. (Forrás: www.rittal.com/hu-hu)

KX 1551.000 - Acéllemez KX E-box

Az acéllemez KX kisméretű ház és KX E-box könnyű szerelhetőséget és rugalmasságot biztosít a zárrendszerek cseréje során.





Jellemzők

Cikkszám	KX 1551.000
Termékleírás	Az acéllemez KX kisméretű ház és KX E-box könnyű szerelhetőséget és rugalmasságot biztosít a zárrendszerek cseréje során.
Anyag	Ház: acéllemez Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület	Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk Szerelőlap: horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház ajtóval Szerelőlap 3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel 180°-os zsanér
Méret	Szélesség: 150 mm Magasság: 150 mm Mélység: 80 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	125 mm x 135 mm
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 66

Jellemzők

Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 Type 3R Type 4 12-es típus
IK-kód	IK08
Ház anyagvastagság	1,25 mm
Ajtó anyagvastagság	1,25 mm
Szerelőlap anyagvastagsága	2 mm
Zár	Zárak száma: 1
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1,313 kg
Bruttó tömeg	1,485 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	25,09 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	KX E-Box, 150x150x80 mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások

Jóváhagyások	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok	Védettség
Magyarázatok	Gyártói nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK PCF-declaration