

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1554.000

Acéllemez KX E-box

Állapot: 2026.06.29. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1554.000 - Acéllemez KX E-box

Az acéllemez KX kisméretű ház és KX E-box könnyű szerelhetőséget és rugalmasságot biztosít a zárrendszerek cseréje során.



Jellemzők

Cikkszám	KX 1554.000
Termékleírás	Az acéllemez KX kisméretű ház és KX E-box könnyű szerelhetőséget és rugalmasságot biztosít a zárrendszerek cseréje során.
Anyag	Ház: acéllemez Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület	Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlap: horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház ajtóval Szerelőlap 3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel 180°-os zsanér
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 66

Jellemzők

Type rating az UL 50E szerint	Type 1 Type 3R Type 4 12-es típus
IK-kód	IK08
Méret	Szélesség: 200 mm Magasság: 300 mm Mélység: 120 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	175 mm x 285 mm
Ház anyagvastagság	1,25 mm
Ajtó anyagvastagság	1,25 mm
Szerelőlap anyagvastagsága	2 mm
Zár	Zárak száma: 1
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	3,361 kg
Bruttó tömeg	3,626 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	31,21 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	KX E-Box, 200x300x120 mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások

Jóváhagyások

Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Tanúsítványok

Védettség

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
PCF-declaration